

品番：EA800AW-6A

品名：保護めがね



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,000円(税抜) / 2,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,000円(税抜) / 2,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/30 22:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2168ページ | | |



独自の圧力分散技術により、パーツを調整することなくフィットします。

仕様

| | | | |
|--------|-------|------------|---|
| メーカー | 3M | 型番 | SF401AF-FM |
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:140、B:125、 C:115、D:45×75 |
| レンズ厚 | 2.0mm | 用途 | ・研磨作業 ・切削作業 ・メンテナンス作業 ・粉じん量の多い作業 |

曇り止めレンズ

ソフトで顔あたりのいいガスケット付(取り外し可)

ガスケットで保護めがねと顔の隙間を減らして、粉塵が入ってくるのを防ぎます。

角度調整可能なソフトなノーズパッド、つる部分に滑り止めパッドを導入し、より高いフィット感が得られます。

調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。

長時間装着していても痛みを感じにくい保護めがねです。

超快適、軽量(25g)タイプ

UVカット・防傷加工

ANSI規格品(Z87+)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.