

品番：**EA800B**

品名：# 6 溶接用ゴーグル(ガス用/黒)



| | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,950円 (税抜) / 4,345円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,950円(税抜) / 4,345円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 45 (2026/04/02 20:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0083ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|----------------------|
| 材質 | レンズ:アセテート フレーム:ポリ塩化ビニール | 用途 | ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね |
| 遮光度 | #6 | バンド幅(mm) | 25 |
| レンズ径 | 約50mm | レンズカラー | クリアー、グリーン |
| クリアーレンズはフレームに固定されています。 | | | |
| グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 | | | |
| 間接的な通気孔で安全です。 | | | |
| メガネの上からでも装着可能です。 | | | |
| ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 | | | |
| 曇り止め有り | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.