


品番：EA800KA-3

品名：#11 ヘルメット取付めがね



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0083ページ		



#### 仕様

メーカー	トヨセフティ	型番	No.1400-B
用途	電気溶接用、赤・紫外線遮光用	遮光度	#11
レンズ材質	ポリカーボネート	レンズカラー	ブラック
紫外線透過率	0.0003%以下	可視線透過率	0.0032~0.0085%
近赤外線透過率	0.05%以下	中赤外線透過率	0.15%以下
注意	※絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。 ※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 ※ヘルメットは別売です。		

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。  
(ヒサシの厚みによっては、差し込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。)

視界が広いアール形。

特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。

ガス溶接・電気溶接にも便利です。

差し込み部に鉛筆差しが付いています。

帽子の種類は問いません。

メガネをかけたままでも使用可能です。

レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。

赤外線や紫外線から目を守ります。

レンズに歪みがありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.