


品番：EA800LX-4



品名：+3.0 シニアグラス



販売価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
カタログ価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0685ページ		



上のほうは
度数が低い
下のほうは
度数が高い



UV
99.9%



仕様

メーカー	エッセンバツハ光学	型番	2993-1130
レンズカラー	クリアー	めがねサイズ(mm)	A:135、B:135、C:100、D:32×53
度数	+3.0	上部度数	2.0度
下部度数	3.0度	UVカット	99.99%以上
PD瞳孔間距離	62mm	可視光線透過率	約78.4%
材質	レンズ:光学用アクリル樹脂 フレーム:ポリアミド樹脂TR90	重量	20g

樹脂レンズ

ブルーライトカット率36.8%以上

手元も1m先もよく見えます。

手元の資料を見ながらのパソコン入力や、図面を見ながらの設計作業に最適です。

目を労わりピントが合いやすく視界が広くとれます。

徐々に度数を変化させることで、従来のシニアグラスより広い範囲を見ることができます。

累進型のレンズ採用でパソコン等のデスクワークに便利、ブルーライトもカットしています。

ソフトケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.