

品番：EA800LZ-4

品名：VRゴーグル(Bluetoothコントローラー内蔵)



販売価格	7,300円(税抜)／8,030円(税込)		
カタログ価格	7,300円(税抜)／8,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Bluetoothコントローラー内蔵VRゴーグル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MED-VRG6
適合規格	Bluetooth Ver.4.2 Class2	プロファイル	HSP (Headset Profile) HFP (Hands-Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
周波数範囲	2.402～2.480GHz	受信範囲	最大約10m※使用環境によって異なります。
レンズ	光学レンズ	視野角	90～100°
レンズ調節	瞳孔間距離(左右位置)、焦点距離(前後調節)	サイズ	W205×D217～245×H99mm
重量	約390g	レンズサイズ	直径40mm
ボタン	マルチボタン、ボリュームアップボタン、	電源	リチウムポリマー電池充電時間/約

	ボリュームダウンボタン		2〜3時間連続使用時間/約15時間
材質	ABS樹脂	セット内容	本体、ヘッドホン ×左右各1、充電用microUSBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書・保証書
対応スマートフォンサイズ	約 W65〜80×D6〜10×H135〜150mm※4.7〜6.1インチ程度		
スマートフォンを装着して、VR映像や3D映像を楽しめるVRゴーグルです。			
YouTubeやVRアプリなどで公開されている全天球動画(360°ビデオ)や、3D映像対応の動画を手軽に楽しめます。			
4.7〜6.1インチ程度のスマートフォンに対応しています。			
挟み込んで装着するだけの簡単設計です。			
耳まで包み込み密封性を高めることができるヘッドホン付きです。より没入感が向上します。			
Bluetooth Ver.4.2規格に対応しています。			
スマートフォンを本製品に取り付けたまま動画の再生・停止や音量調節の操作ができるボタン付きです。			
着信があった際に再生ボタンを押せば装着したまま受話が可能です。※機種やアプリにより動作が異なる、または使用できない場合がございます。予めご了承ください。			
ヘッドバンドを調整するだけで、男性から女性まで様々な方にご使用いただけます。視聴中にズレることなく、快適に使用可能です。			
使う人に合わせて焦点距離、瞳孔間距離を調節できるダイヤル付きで、映像が見やすい位置にレンズを移動できます。			
顔や頭と接する部分にはスポンジを内蔵した柔らかいPUレザー素材を使用しています。			
ぴったり装着できるので外からの光を遮断でき、より一層VR映像に没頭できます。			
対応サイズ内なら、メガネをかけたままでゴーグルの装着が可能です。＜ご注意＞※お子様が使用した場合に、発育障害などの悪影響を及ぼす可能性がありますので、お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※3D動画やVR動画を視聴することによる酔いを感じる場合がありますので、長時間の視聴は避け、こまめに休憩をとってお楽しみください。※必ず座った状態でご使用ください。転倒などの事故の原因となる恐れがあります。※本製品使用による視力低下や体調不良に関しては、一切の責をおいかねますので予めご了承ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.