


品番：EA800MF-2A

品名：マスク(簡易粉塵/30枚)



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/05/25 03:21現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	2170ページ		



仕様

捕集効率 (メーカー独自測定値)	99%	吸気抵抗	16.0Pa ※実測値であり、保証値ではありません
入数	30枚	サイズ(mm)	タテ90×ヨコ175
注意事項	<p>※このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用して下さい。</p> <p>※個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意ください。</p> <p>※火気のそばでのご使用はおやめ下さい。</p> <p>※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談下さい。</p> <p>※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめ下さい。</p> <p>※幼児の手の届かない所に保管して下さい。</p> <p>※湿気が無く日光の当たらない、清潔な所で保管して下さい。</p> <p>※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめ下さい。</p> <p>※本品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。</p>		

粉じん用簡易マスク
耳かけ式
極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。
超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。
優れた粉塵捕集効果があります。
金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
口周りの空間を確保するスペースキーパー入り
マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
使い捨てで衛生的です。
JIS T 9001一般用マスクの規格に適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.