

品番：EA800MJ-22C

品名：[N 95] マスク(15枚)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,600円(税抜)／3,960円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 3,600円(税抜)／3,960円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 54 (2024/05/15 04:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 15                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2271ページ                       |      |   |



仕様

|                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 吸気抵抗(平均実測値)                                                                                                                                                                                                                                   | 81Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
| 捕集効率                                                                                                                                                                                                                                          | 95%以上  | 入数          | 15枚入り  |
| 【N95】微粒子用粉じんマスク                                                                                                                                                                                                                               |        |             |        |
| 首かけタイプ                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |        |
| ダスト(微粒子)用                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |        |
| 日本人仕様                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |
| 高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ                                                                                                                                                                                                                      |        |             |        |
| 柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上                                                                                                                                                                                                                  |        |             |        |
| 長さ調整可能なゴム製ストラップ                                                                                                                                                                                                                               |        |             |        |
| 首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利                                                                                                                                                                                                                  |        |             |        |
| 100% PVC フリー                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |        |
| 【特長】<br>・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。<br>Not resistant to oil (耐油性はない)<br>95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率～を意味しています。<br>防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。<br>NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。 |        |             |        |

- ・排気弁付（呼気の熱が溜まるのを防ぎます。）
- ・ポリメッシュスケーラにより型崩れが少なく長持ちします。
- ・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。

#### 【使用対象】

1. 油分のない微粒エアゾール（煙霧質）

#### 【使用できないもの】

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA（職業安全衛生法・米国）のPEL（許容暴露限界）を10倍した濃度のもの。

#### 【使用方法】

1. ストラップの先端を首の後ろで止めてください。
2. 鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。
3. 輪状のストラップを後頭部に掛けてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。
5. 使用しない時は、首の後ろで止めたストラップの先を外すと、首からぶら下げることができます。

#### 代替品

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA800MJ-23</p> <p><b>コメント</b>    違い：入数・マルフリーではない</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.