

品番：EA800MJ-23

品名：[N 95] マスク(20枚)



販売価格	6,020円(税抜) / 6,622円(税込)		
カタログ価格	6,020円(税抜) / 6,622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 95 (2024/05/14 07:44現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	2271ページ		



仕様

吸気抵抗(平均実測値)	103Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
N95の認証番号	TC-84A-2438	入数	20枚入り
捕集効率	95%以上		

【N95】微粒子用粉じんマスク

首・後頭部がけタイプ

日本人仕様

高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ

鼻の形に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシール

柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上

100% PVC フリー

【特長】

・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリア認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。

Notresistanttooil(耐油性はない)

95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率~を意味しています。

防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。

NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。

・ポリメッシュスケールにより型崩れがしにくく、長持ちします。

・一体成型加工のノーズブリッジ構造

- ・メタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。
- ・顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。

【使用できないもの】

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
4. 油分を含むミスト

【制約事項】

1. 当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないでください。
2. 身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。
3. 当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください
4. 製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。
5. 未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。
6. 各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。
7. 使用済のマスクは廃棄してください。

【取付方法】

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.