

品番：EA800MJ-32

品名：[N 95] マスク(高温・多湿対応用/10枚)



販売価格	9,490円(税抜)／10,439円(税込)		
カタログ価格	9,490円(税抜)／10,439円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/06/25 20:48現在)		
商品入数	10	販売単位	BAG
カタログページ	2232ページ		



粉塵作業における来温・多湿環境での使用に適しています

仕様

吸気抵抗(平均実測値)	113Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
捕集効率	95%以上	材質	外側:デュラ-メッシュポリプロピレン ヘッドストラップ:合成ゴム
入数	10枚入り	参考	N95とは米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格の事をいいます。 N95規格はNIOSHが定めた9種類の基準の中で最も低い物で Nは耐油性がない事を表し、95は空気中の微粒子を95%カットする事を意味します。
排気弁付き			
首・後頭部がけタイプ			
高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。			
排気弁により長時間連続装着が可能			
高温・多湿下でも型くずれしませんので、マスクの形状を維持することができます。			
エラスチックバンド付			
ノーズピースはソフト素材			

100% PVC フリー
ANSI/ISEA SECTION 7.11.1 適合
【注意事項】 ・使用の際は取扱説明書を良く読み、指示に従い人身事故や疾病の発生を防止する事に努めてください。 ・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。 ・装着方法は取扱説明書に従い適切にマスクを装着してください。 ・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。 ・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。 ・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。
【使用対象】 油分のない微粒エアゾール(煙霧質)
【使用できないもの】 1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、油分を含むエアゾール 2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質 3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
【取付方法】 1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。 2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。 3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。 4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.