

品番：EA800MP-31

品名：[RL2] 防塵マスク



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/05/17 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2172ページ		



仕様

型式	1180-05	捕集効率	95.0%以上(平均98.0%)
吸気抵抗	80Pa以下(平均72Pa)	名称	マスク(フィルター1個付)
排気抵抗	45Pa以下(平均25Pa)	重量	114g以下(平均99g)
しめひも	タイプRB	注意事項	使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさをを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

国家検定合格品[区分RL2]

国家検定合格品(第TM538号)

排気弁を守るボンネット二重構造です。

小形軽量モデルです。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。

別売の吸収缶(EA800MX-112~-114・-117)に取り替えると防毒マスクとしても使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.