

品番：EA800MP-34

品名：[RL2] 防塵マスク(伝声器付)



販売価格	35,000円(税抜)／ 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2233ページ		



仕様

型式	1781DW-02	捕集効率	95.0%以上(平均98.8%)
吸気抵抗	80Pa以下(平均56Pa)	名称	マスク(フィルター2個付)
排気抵抗	60Pa以下(平均32Pa)	重量	565g以下(平均537g)
しめひも	ゴムハーネスHV用	HAWCリップ	幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。
注意事項	使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさをを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)		

国家検定合格品[区分RL2]
国家検定合格品(第TM405号)
目ガラス表面を硬化処理し、キズがつきにくい。
ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.