


品番：EA800MR-6

品名：電動ファン付き呼吸用保護具(アスベスト対応)



販売価格	60,200円(税抜) / 66,220円(税込)		
カタログ価格	60,200円(税抜) / 66,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2175ページ		



仕様

型式	BL-351HX-02	ファン性能	大風量形
捕集効率	99.97%以上	用途	石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
電源	専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)	充電時間	約3時間
充電可能回数	約300回	重量	343g以下(バッテリー含)
漏れ率	S級(0.1%以下)	ろ過材の性能	PL3
公称稼働時間	約8時間	実勢稼働時間	約8~17時間
電動ファン耐久時間	約2,000時間		

国家検定合格品(第TP103号)

電池・充電器付属

フィルタを付替えて、有機ガスや粉じんが存在する環境で使用できる半面形PAPRです。

水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」

会話を明瞭にする「伝声器」内蔵

呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付

バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

EA800MR-109Aを使用するとダイオキシン類対策(レベル2)に対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.