

品番：EA800MS-104

品名：[DS2] 防塵マスク(防臭/接顔布・弁付/10枚)



販売価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
カタログ価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 13:49現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2171ページ		



品名	DF651N
メーカー	三光化学工業
商品名	シルキーマスク
型番	DF651N
入数	10枚
重量	17g
サイズ(W×D×H)mm	140×130×75
材質	不織布
仕様	締め紐調節式



仕様

メーカー	三光化学工業	型番	DF651N
商品名	シルキーマスク	捕集効率	基準値:95.0%以上 平均値:99.5%
吸気抵抗	基準値:70Pa以下 平均値:36Pa	入数	10枚
排気抵抗	基準値:70Pa以下 平均値:37Pa	排気弁の作動気密	基準値:15秒以上 平均値:30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値	基準値:1.0%以下 平均値:0.5%	吸気抵抗上昇値	基準値:250Pa以下 平均値:133Pa
ぬれ抵抗値	基準値:70Pa以下 平均値:33Pa	使用限度時間	13時間
サイズ(W×D×H)mm	140×130×75	材質	不織布
重量	17g	仕様	締め紐調節式

国家検定合格品[区分DS2]

伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。

しめひもには取替式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。

排気弁付・活性炭入り

鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。

マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。

金属部分を使用しないECO対応のマスクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.