

品番 : EA800MT-51

品名 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用)



販売価格	185,000円(税抜) / 203,500円(税込)		
カタログ価格	185,000円(税抜) / 203,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/19 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2175ページ		



送風機 (AC100V/580W) (標準仕様)					
モード	1	2	3	4	5
100%	280	250	200	270	230
200%	190	200	210	220	230
300%	140	150	160	170	180
400%	120	130	140	150	160

仕様

型式	電動送風機105	電源	AC100V(50/60Hz)・580W
風量	2.1m ³ /min	重量	約6.9kg
風圧	7.85kPa	送風量	5段階調節
定格電流	5.2A	注意	長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。

最大4人まで接続可能。

小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。

電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。

AC100Vの電源で使用可能。

JIS T 8153準拠 (※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)

非防爆型

※マスク、ホースは別売です。

※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.