

品番：EA800MT-7

品名：送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)



販売価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/22 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2235ページ		



#### 仕様

型式	SHV105型2本蛇管	名称	ハイスコープV型面体(2本蛇管)
最低必要空気量	85L/min	最大ホース長	30m(別売)
用途	工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。		
軽量で、広視野・高气密の得られるハイスコープV型面体(伝声器付き)			
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。			
JIS T 8153準拠			
指定防護係数1000			
肩かけベルト、腰ベルト付			
ダイヤル式风量調節コック、ブルーの携帯袋付			
ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具			
※ホース、電動送風機は別売です。			
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。			
※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.