

品番：EA800MV-2

品名：[M] カートリッジ式ハーフマスク



販売価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 11:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

名称	マスク本体	サイズ	M
面体材質	エラストマー		

2缶式タイプ ハーフマスク

首・後頭部がけタイプ

カートリッジ別売。EA800MV-11～-17よりお選び下さい。

フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11～-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。

- 用途
1. NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)認証のラベルや表、カートリッジ、フィルターで規定され、OSHA(米国労働安全衛生局)などのあらゆる制限と安全と健康に関する規制に沿った汚染物質。
  2. 匂いや味、刺激など、警告の役割を果たす性質を備えた汚染物質。

- 以下に対しては使用しないで下さい。
1. 未知の汚染物質または生命や健康に直接の脅威をもたらす汚染物質の濃縮物。
  2. 最大使用濃度や、OSHAによる許容暴露制限(PEL)の10倍を超える汚染物質の濃縮物の濃度の低い方、または適用される政府の規制値に従う。
  3. 警告となる形質を持たないガスや気体、または高い熱反応を生じさせるガスや気体、並びにイソシアン酸塩を含有する塗料スプレー。
  4. サンドブラスト。
  5. Nフィルターのオイルミストへの使用。

軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。

作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。

PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.