

品番 : EA800MX-122

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壤マルチ型)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2174ページ		



仕様

型式	RDG-7型-02	捕集効率	99.9%以上(L3)
吸気抵抗	280Pa以下	除毒能力	シクロヘキサン:50分以上 シアノ化水素:2.5時間以上 水銀:8時間以上 フッ化水素:8時間以上 ヒ化水素:8時間以上
ガス濃度	シクロヘキサン:300ppm シアノ化水素:47ppm 水銀:0.25mg/m ³ フッ化水素:30ppm ヒ化水素:0.5ppm	破過基準	シクロヘキサン:5ppm シアノ化水素:4.7ppm 水銀:0.025mg/m ³ フッ化水素:3ppm ヒ化水素:0.05ppm
重量	68g以下	品質保証期限	未開封で製造年月より2年

国家検定合格品(第TN580号)

「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壤用マルチ吸収缶です。

土壤汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。

ねじ込み式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

