

品番 : EA800NB-3

品名 : [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/02/07 02:45現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2171ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	8822E-DS2
捕集効率	95%以上	吸気抵抗	70Pa以下
排気抵抗	70Pa以下	入数	10枚入り
締め紐の固定方法	樹脂圧着	使用限度時間	16時間
仕様	締め紐調節式	用途	研磨作業、メンテナンス作業、切削作業などに。

のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。

ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能

カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

ノーズクリップを軽く押し当てることであなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。

独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。

国家検定合格品[区分DS2]

代替品

	品番	EA800NB-7
	コメント	首・後頭部掛けタイプ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.