

品番：EA800NB-7

品名：[DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/04/01 17:32現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2171ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	8805-DS2
捕集効率	95%以上	吸気抵抗	70Pa以下
排気抵抗	70Pa以下	入数	10枚入り
締めひもの固定方法	ホッチキス	使用限度時間	11時間
仕様	首・後頭部がけタイプ	用途	研磨作業、メンテナンス作業、切削作業などに。

のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。

カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。

ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。

溶接、鋳造など金属すずが発生する環境下で使用できます。

気温や湿度などさらに厳しい条件の作業現場に適します。

国家検定合格品[区分DS2]

代替品

品番	EA800NB-3
----	-----------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.