品番: EA800ND-2A

品名: [N95] マスク(20枚)



販売価格	<b>2,840円</b> (税抜)/3,124円(税込)				
カタログ価格	2,840円(税抜)/3,124円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/22 05:46現在)				
商品入数	20	販売単位	箱		
カタログページ	2232ページ				











## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	8210-N95N
捕集効率	95%以上	吸気抵抗	35mmH2O(343Pa)以下
排気抵抗	25mmH2O(245Pa)以下	入数	20枚
重量(g)	2631	材質	ポリプロピレン
仕様	首・後頭部がけタイプ	用途	溶接、研磨、金属加工、メンテナンスなどに

カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性に優れています。

ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。

排気弁により呼吸がしやすくなっています。

スタンダードタイプで、高い粒子捕集効率実現しました。

NIOSH N95検定合格品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.