

品番：EA800NF-25

品名：[RL3] 防塵マスク(全面形/M)



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/19 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2173ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	6000F/2091-RL3M
捕集効率	99.9%以上	吸気抵抗	160Pa以下
排気抵抗	80Pa以下	サイズ	M
材質	熱可塑性エラストマー	重量	424g
サスペンションタイプ	4点しめひも	用途	アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアルなどの除染作業に。

吸収缶あるいはろ過材を左右に装着するデュアルタイプなので、呼吸がラクで長時間の作業にも快適に対応できます。

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。

傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアな視界を確保します。

6点支持しめひもで、高い密着性を実現しました。

交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

国家検定合格品[区分RL3]

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

