品番: EA800PL-5A

品名:#9-#13/111x42mm 自動遮光溶接面



販売価格	<b>43,600円</b> (税抜)/ 47,960円(税込)				
カタログ価格	43,600円(税抜)/47,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/10/30 09:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0085ページ				









## 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG40W
遮光反応速度	約1/25,000秒	レンズサイズ	111×42mm
遮光度	溶接時:#9~#13 通常時:#3	重量	490g
電源	・ソーラー電池(自動ON/OFF機能) ・3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付 属)	感度調整	無段階調節
戻り時間調整	無段階調節	使用温度範囲	-10℃~+55℃

グラインダーモード機能付

手棒から低電流TIG溶接まで対応

光センサー+高周波センサー

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.