

品番 : EA800PL-5A

品名 : #9-#13/111x42mm 自動遮光溶接面



販売価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
カタログ価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0084ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG40W
遮光反応速度	約1/25,000秒	レンズサイズ	111×42mm
遮光度	溶接時: #9~#13 通常時: #3	重量	490g
電源	・ソーラー電池(自動ON/OFF機能) ・3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)	感度調整	無段階調節
戻り時間調整	無段階調節	使用温度範囲	-10℃~+55℃
グラインダーモード機能付			
手棒から低電流TIG溶接まで対応			
光センサー+高周波センサー			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.