品番: EA800PL-6

品名: #9-#13/97x62mm アーク溶接面



販売価格	<b>40,400円</b> (税抜)/ 44,440円(税込)				
カタログ価 格	40,400円(税抜)/44,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/10/29 18:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



意見の意思を定うさればは 第29.2.5 (2013) 第29.2.5 (2013)

## 仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG5S4			
レンズサイズ	97×62mm	遮光度	溶接時:#9~#13 通常時:#3.5			
重量	565g	電原	ソーラー電池、 3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付 属)			
感度調整	無段階調節	戻り時間調整	無段階調節			
高性能4センサーフィルター搭載により、アーク溶接から低電流のTIG溶接にも対応し、遮光の誤作動が少ないです。						
手棒から低電流TIG溶接まで対応						
グラインダーモード機能付						
遮光反応速度	約1/25,000秒					

## 代替品



品番 EA800PL-6A

コメント 変更点:溶接時の遮光度・色

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.