

品番：EA800PM-1B

品名：#9-#13/ 96x42mm アーク溶接面



販売価格	59,200円(税抜)／ 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜)／65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/02 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG6SW
遮光反応速度	約1/25,000秒	遮光度	溶接時：#9,10,11,12,13、 通常時：#3.5の明るさ、 プラズマカッターモード：#5,6,7,8、 グラインダーモード：#4
タイプ	直被り式	電源	・ソーラー電池（自動ON/OFF機能） ・3Vリチウム電池（CR2450）×2個（付属）
感度調整	高～低、11段階調整	戻り速度	速～遅、11段階調整
使用温度範囲	-10℃～55℃	レンズサイズ	107(W)×74(H)mm
フィルターサイズ	156(W)×121(H)mm	重量	750g
電池寿命	約1年（保管状況による）		
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。			
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。			
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。			

代替品

	品番	EA800PM-10A
--	----	-------------



コメント 収納バック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.