

品番：EA800PT-2A

品名：#8-#12/ 107x55mm自動遮光溶接面(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 32,100円(税抜) / 35,310円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 32,100円(税抜) / 35,310円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 12:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

#### 仕様

|             |                              |         |  |
|-------------|------------------------------|---------|--|
| メーカー        | 3M                           | 型番      | 631010   |
| 遮光反応速度      | 約1/10000秒                    | レンズサイズ  | 107×55mm   |
| 遮光度         | #8～#12の5段階調整                 | 重量      | 約500g  |
| 電源          | リチウム電池(CR-2032)×2個(付属)       | バッテリー寿命 | 約2500時間  |
| ヘッドバンド対応頭周囲 | 50～64cm                      | 感度調整方式  | 5段階調整  |
| 戻り速度        | 0.04～0.47秒(可変)               | 溶接プロセス  | 被覆アーク、MIG/MAG、TIG  |
| 使用環境        | 温度: -5～55℃<br>湿度: 相対湿度90% 以下 | 認証規格    | EN ISO 16321-1:2022<br>EN ISO 16321-2:2021<br>EN 166:2001<br>(液晶フィルター) |

ナチュラルカラーテクノロジーにより自然な色調でワークを確認することが可能です。

角度・抵抗等を簡単に調整できるアジャスター機能付きです。

紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。

さらに研磨作業用モード(#3)・切断作業用モード(#5)も備えており、様々な作業に幅広く対応可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.