

品番：EA800PT-8B

品名：#5・#8-#14/109x73mm 自動遮光溶接面



販売価格	93,800円(税抜) / 103,180円(税込)		
カタログ価格	93,800円(税抜) / 103,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	3M	型番	631830
電源	リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)	遮光反応速度	1/10000秒(23℃時)
レンズサイズ	109×73mm	レンズタイプ	オートダークニング
遮光度	溶接前: #3 溶接後: #5・8~14	感度調整方式	7段階+2モード
重量	635g	バッテリー寿命	約1500~2000時間
戻り速度	0.05~1.3秒(可変)	溶接プロセス	被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、TIG
認証規格	EN ISO 16321-1:2022 EN ISO 16321-2:2021(液晶フィルター)		

色調変更機能付きで、作業者が最適なコントラストで溶接箇所を確認し、自然色、寒色、暖色のいずれかを選択して、溶接作業を行えます。

ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。

通常時でも遮光時でもより明るくリアルな視界が得られます。

広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時#14程度で保護します。

ラチェット機構ヘッドバンドは締め付けを的確に調整でき、溶接面の角度や前後のスライドが調整できます。

手袋を着用していても、ヘルメットをタップするだけで、研磨/切断モードと溶接作業モードの切替が可能です。

光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計により、重心を耳の上に、首や背中への負担を軽減します。

※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.