

品番：EA800PV-11

品名：#4-#12 自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド)



販売価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
カタログ価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0084ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	EB-300PW
遮光反応速度	1/25,000秒	レンズサイズ	中央:115×85mm 両側:68×35~80mm
遮光度	通常時: #3 溶接時: 中央 #4~#8・#8~#12(切替スイッチ) 両側 #10	重量	660g
電源	ソーラー電池+リチウム電池 (CR2450)×2個(付属)	感度調整	ダイヤル調整(無段階調整)
戻り速度調節	0.1秒~1.0秒(無段階調整)	サイズ	250(W)×270(D)×340(H)mm
用途	TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)	モード切替	WELD(溶接) / GRIND(グラインド)
遮光カラー	青	本体カラー	黒
カートリッジサイズ	195(W)×110(L)×150(H)mm	TIG最低アンペア数	>2A
遮光度調整	外側	材質	中耐衝撃性ナイロン
操作温度	-5℃~55℃	保管温度	-20℃~65℃

付属品	外側カバープレート×2枚 内側カバープレート×1式、取扱説明書、保証書		
新感覚180°パノラマワイドビュー			
鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタ			
日本初3面自動遮光タイプ			
新型ワンタッチヘッドギア			
操作パネル調整項目			
EU規格最高評価取得の高性能液晶フィルタ			
他に類のない遥かにワイドな遮光面が装着したままでも作業準備ができるほど採光に優れ、明るい視野を確保しています。			
眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタは接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。			
遮光度、感度、戻り速度を無段階調整可能。 グラインドモードにもスイッチ1つで簡単切り替え可能です。			
新型ワンタッチヘッドギアを採用し、眼と面体との距離・面体の角度調整がスムーズになり作業効率をUPする。 ヘッドパッドもアップグレードし、ワイドタイプでしっかりと後頭部をホールドし、作業者が感じる負荷を軽減します。			
別売りのヘルメット取付アダプタ(型式:EA800PV-41)で、MPタイプ(ツバ無し)とアメリカンタイプ(ツバ有り)に取り付けが可能です。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.