

品番 : EA800PV-16

品名 : #4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)



販売価格	57,500円(税抜)／63,250円(税込)		
カタログ価格	57,500円(税抜)／63,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 06:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0084ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	EB-300PWD
遮光反応速度	1/25,000秒	レンズサイズ	中央:115×85mm 両側:68×35~80mm
遮光度	通常時:#3 溶接時: 中央:(溶接モード):#8~#14、 (切断モード):#4~#8、 両側:#10	重量	590g
電源	ソーラー電池、3Vリチウム電池 (CR2032)×2個(付属)	感度調整方式	8段階調整
戻り速度調整	10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)	付属品	外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)、 内側カバープレート×1式(1式本体装着)
グラインドモード	溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能。	用途	TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
サイズ	250(W)×270(D)×340(H)mm	遮光カラー	青

本体カラー	黒	カートリッジサイズ	195(W)×110(L)×150(H)mm
TIG最低アンペア数	>2A	遮光度調整	内側
材質	中耐衝撃性ナイロン	操作温度	-5°C~55°C
保管温度	-20°C~70°C		
日本初3面自動遮光タイプ			
新感覚180°パノラマワイドビュー			
デジタル操作・制御で微細調整			
鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタ			
オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度) オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定			
装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇒グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.