


品番：EA800PV-51

品名：#8-#13 自動遮光溶接面(ソフトレザー)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 15:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



自動遮光液晶カートリッジを搭載し、作業性も抜群

仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	KKA-200
遮光反応速度	約1/25,000秒	レンズサイズ	92×34mm
遮光度	溶接前: #3 溶接後: #8~#13	重量	427g
電源	ソーラー電池、リチウム電池(CR1025) ×2個(付属)	感度調整	無段階調整
戻り速度調整	無段階調整(約0.1~約1.0秒の範囲)	材質	牛革(グレインレザー/難燃加工)
使用温度範囲	-10~+55℃	保管温度範囲	-20~+70℃
付属品	保護プレート×1枚、取扱説明書		

コンパクトで軽量の為、狭所や高所での作業に最適です。

牛革(グレインレザー/難燃加工)採用で使うほど肌に馴染む着用感

取り外し可能な自動液晶カートリッジは遮光反応が速く、トゥルーカラーフィルターで高性能を規しています。

目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。

革面の下に防塵マスクの着用が可能です、安全性も確保できます。

ヘッドバンドはバックル仕様で、ワンタッチ取付可能です。

TIG/MIG/MAG手棒溶接時の目の保護に
※レース溶接、ガス溶接、切断時には適していません。

カバープレート(EA800PV-52、-53)を付けると、液晶をキズや汚れから守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.