

品番 : EA800PW-21

品名 : #9-#13 液晶遮光カーリッジ(溶接面用/グリーン)



販売価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	PM-10C
遮光度	#9～#13	色	遮光:グリーン 本体:艶消し黒
サイズ	108(W)×10(D)×50.8(H)mm	遮光速度	1/10,000秒
視野範囲	92×34mm	電池	リチウム電池(CR1025)×2(付属)、 ソーラー電池
重量	102g	遮光前遮光度	#3.5
感度調整	ダイヤル式無段階調節	戻り速度調整	ダイヤル式無段階調節(0.1秒～1.0秒)
用途(適合作業)	TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)	カートリッジサイズ	108(W)×10(L)×50.8(H)mm
TIG最低アンペア数	>5A	遮光度調整	内側
遮光作動	自動ON/15分後に自動OFF	操作温度	-10°C～55°C
保管温度	-20～70°C	付属品	外側カバープレート×1枚 内側カバープレート×1枚、取付スプリング×1、取扱説明書、保証書

JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面にも取付可能

赤・青系の光を抑えた自然な見え方

従来の遮光プレートに近い見え方

長時間作業も自然な見え方でストレスフリー

遮光度調整機能付き液晶カートリッジです。

液晶式の遮光で、作業効率を向上。専用内側・外側カバープレートが付属となり、調整ダイヤルの操作性UP&隙間がなくなり保護性も強化!

専用の取付バネを使用することで手持ち面や被り面(一部例外あり)に取付可能。

従来の遮光ガラスと同じような遮光色で遮光します。

感度/遮光度/戻り速度 の無段階調整が可能。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.