

品番：EA800VS-1B

品名：耳栓(コード付・10組)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/27 22:00現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	2176ページ		



作業環境情報			
作業種別	作業時間	作業場所	騒音レベル
溶接	8時間	屋内	100dB(A)

騒音レベルの目安	
作業環境	騒音レベル
溶接	100dB(A)

項目	値
標準値	100dB(A)
許容値	105dB(A)
危険値	110dB(A)

仕様

メーカー	3M	型番	311-1115
遮音	25dB	入数	10ペア
材質	ポリウレタン	プラグサイズ	フリー
プラグ形状	円形	交換目安	約1週間
用途	溶接作業、研磨作業などに。		

柄つきタイプ。

ユニークな球形、簡単に装着できるカラフルなグリップ付きタイプ。

耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので、痛みを軽減します。

洗えないタイプ

JIS T8161 EP-1(1種)適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.