

品番：EA800Y

品名：#6 溶接用ゴーグル(ガス用)



販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0083ページ		



破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用

仕様

用途	ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね	材質	レンズ:ミネラルガラス フレーム:ポリ塩化ビニール、
遮光度	#6	レンズカラー	グリーン、クリアーの2種類付
重量	178g		
クリアーレンズはフレームに固定されています。			
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。			
間接的な通気孔で安全です。			
メガネの上からでも装着可能です。			
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。			
電気溶接用レンズ(EA800YE-1)と取替えることもできます。			
●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。			
曇り止め無し			

代替品

品番	EA800B
----	--------



コメント ホデイ色違い:黄→黒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.