

品番：EA800ZH

品名：グライディングゴーグル



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 61 (2026/04/02 23:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0083ページ2164ページ | | |



曇り止めレンズ、通気孔付

仕様

| | | | |
|--|-------------|---------|-----------|
| 材質 | ポリカーボネイトレンズ | ストラップ材質 | ラバー(調整可能) |
| レンズカラー | クリアー | レンズ径 | 50mm |
| 交換レンズ | EA800Y-3 | | |
| 曇り止めレンズ | | | |
| 通気孔付 | | | |
| レンズ交換式 | | | |
| 遮光度#6のグリーンレンズ(EA800Y-1)に交換可能 | | | |
| ●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.