

品番：EA801-15

品名：10mm ドリルチャック(キールス/六角軸)



販売価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
カタログ価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AKL-190
チャック能力	φ 1.0~10mm	シャンク径	6.35mm(六角シャンク)
サイズ	φ47×103mm	材質	本体:鉄・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE・PA・PP 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼
電動ドライバーをドリルドライバーに			
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能			
解除用ナットで強い締めつけによる噛み込みを簡単解除			
手に優しいラバーグリップ			
折れに強い強靱六角シャンク、靱性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。			
インパクト対応			
18V対応(40Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

