品番: EA801A-6A

品名:10mm 無段変速·電気ドリル(正逆転付)



販売価格	10,300円 (税抜)/11,330円(税込)				
カタログ価 格	10,300円(税抜)/11,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 23:06現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0856ページ				









什样

1工作家					
メーカー	京セラ	型番	MD-12VR		
仕様	本体のみ	電源	AC100V·240W		
回転数	0~2100rpm	サイズ	216(W)×60(L)×200(H)mm		
首径	φ43mm	コード長	2m		
重量	1.0kg	チャック能力	φ0.8~10mm		
チャック取付方法	ネジ3/8"24UNF	能力	最大穴あけ 鉄工: φ10mm、木工: φ13mm		
替カーボンブラシ	EA813RA-5				
木材や金属の穴あけに					
二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付					

キリの着脱がしやすいキーレスチャック式

握りやすく操作性に優れたハンドル形状

正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ