

品番 : EA801A-6SA

品名 : 10mm/240W 無段变速・電気ドリルセット(正逆転付)



販売価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	MD-12VR※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・電気ドリル(EA801A-6) ・ドリルセット(EA824CA) ・ハンディボックス		
<電気ドリル仕様>			
・電源:AC100V・240W ・能力:鉄工: φ 10mm、木工: φ 13mm ・チャック能力:0.8~10mm ・回転数:2100rpm ・二重絶縁、正逆転 ・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm ・重量:1.0kg ・コード長:2m ・替カーボンブラシ:EA813RA-5			
<ドリルセット仕様>			
・材質:HSS(ハイス) ・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り) ・取り出しに便利な回転収納ケース			
<ハンディボックス仕様>			
・材質:ポリプロピレン ・サイズ:360×216×102(H)mm ・重量:540g			
首径	φ 43mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.