

品番：EA801AB-2A

品名：10mm/390W 電気ドリル




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AD1002 |
| 電源 | AC100V・390W | 穴あけ能力 | 鉄工: φ10mm 木工: φ21mm |
| チャック能力 | 1.5~10mm | 回転数 | 1300rpm |
| サイズ | 80(W)×320(D)×148(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| 首径 | φ43mm | 付属品 | 補助ハンドル、チャックハンドル |
| 二重絶縁 | | | |
| 大型補助ハンドル採用 | | | |
| 連続作業に便利なスイッチロックボタン付 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|----------------------|
|  | 品番 | EA813RG-5B |
| | コメント | 違い: 電源、チャック能力、サイズ など |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.