

品番：EA801AJ-2A

品名：10mm/680W 電気ドリル(正逆転・無段変速)



販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/06 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	D10VH2
電源	AC100V	消費電力	680W
電流	7.2A	チャック能力	φ1.5~10mm
穴あけ能力	鉄工: φ10mm、木工: φ25mm	回転数	0~2,600rpm
ドリルチャック	取付部: 3/8" - 24UNF	コード	2心
コード長	2.5m	サイズ	本体: 238(W)×26(D)×187(H)mm プラスチックケース: 340(W)×360(D)×85(H)mm
重量	1.4kg(コード除く)	付属品	チャックハンドル、樹脂ケース

軽量・ハイパワー

強力モーター搭載で穿孔速度、過負荷耐力向上

調整ノブ付変速スイッチ

スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、
回転数を一定に保つ事ができます。

堅牢な筒形ハウジング採用

キー付チャック採用

先端工具を確実に保持します。

二重絶縁、正逆転

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.