

品番：EA801BC-2

品名：13mm/ 650W 振動ドリル(正逆転・無段変速)



販売価格	13,200円(税抜)／ 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 23:41現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PD-196VR
電源	AC100V・650W	チャック能力	φ 1.5～13mm
回転数	0～2600rpm	打撃数	0～46800回/分
能力	コンクリート: φ 19mm、鉄工: φ 13mm、 木工: φ 25mm	本体材質	樹脂
コード長	2.5m	サイズ	66(W)×299(L)×198(H)mm
重量	1.75kg	付属品	チャックハンドル、サイドハンドル、スデ プスゲージ、プラスチックケース
ビットは別売です。			
二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替			
コンクリート、モルタル等の穴あけから、鉄工、木工への穴あけまで使えます。			
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。			
替カーボンブラシ	EA813RA-16		

代替品

品番	EA801BC-2A
----	------------



コメント ブランド変更(リョービ→京セラ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.