品番: EA801BC-2A

品名: 13mm/650W 振動ドリル(正逆転·無段変速)



販売価格	14,200円 (税抜)/15,620円(税込)				
カタログ価 格	14,200円(税抜)/15,620円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 00:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0856ページ				









A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



仕様

メーカー	京セラ	型番	PD-196VR
チャック能力	φ1.5∼13mm	能力	コンクリート: ø19mm 鉄工: ø13mm 木工: ø25mm
電源	AC100V·650W	回転数	0~2,600rpm
打擊数	0~46,800回/分	サイズ	66(W)×299(L)×198(H)mm
重量	1.75kg	コード長	2.5m
本体材質	樹脂	替カーボンブラシ	EA813RA-16
電流	7A	振動3軸合成値	ドリルモード: 2.5m/s2以下 振動ドリルモード: 16.4m/s2
付属品	チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハ ンドル、デプスバー		

ビットは別売です。

二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替

650Wハイパワーモーター搭載

位置決めの楽な無段変速スイッチ

握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ

コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに
回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー
すべりにくく握りやすいソフトグリップ
ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.