

品番：EA801BF-1

品名：13mm/ 550W 振動ドリル(正逆転・無段変速)



販売価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
カタログ価格	7,270円(税抜) / 7,997円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BEH550
チャック能力	φ1.5~13mm	能力	木工: φ20mm 金工: φ13mm コンクリート: φ13mm
電源	AC100V・550W	回転数	0~2,800rpm
打撃数	0~47,600回/分	サイズ	70(W)×270(L)×205(H)mm
重量	1.7kg	コード長	2.5m
チャックタイプ	キー式	付属品	サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー

二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン

ビット別売

コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に

コンパクト・軽量のため、DIYに最適な操作性を実現。

サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.