品番: EA801BT-2

品名: 10mm/450W 電気ドリル(正逆転·無段変速)



| 販売価格 | 12,700円 (税抜)/13,970円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 12,700円(税抜)/13,970円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/04 08:38現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0833ページ | | | | |





仕様

| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBM10RE/N | | |
|--------|---------------------|------|-----------|--|--|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 450W | | |
| チャック能力 | 1~10mm | 回転数 | 0~2600rpm | | |
| 穴あけ能力 | 鉄工: φ10mm、木工: φ25mm | コード長 | 2.5m | | |
| サイズ | 180×210mm | 重量 | 1.3kg | | |
| 首径 | φ43mm | | | | |
| | | | | | |

二重絶縁、電子無段変速、正逆転

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.