

品番：EA801BT-2

品名：10mm/450W 電気ドリル(無段変速)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,700円(税抜) / 13,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,700円(税抜) / 13,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 04:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0817ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|---------------------|------|-----------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBM10RE/N |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 450W |
| チャック能力 | 1~10mm | 回転数 | 0~2600rpm |
| 穴あけ能力 | 鉄工: φ10mm、木工: φ25mm | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 180×210mm | 重量 | 1.3kg |
| 首径 | φ43mm | | |
| 二重絶縁、電子無段変速、正逆転 | | | |
| ビット別売 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.