

品番：EA801D-1

品名：13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV20VF
電源	100V、8.6A	チャック能力	φ1.5～13mm
無負荷回転数	高速:0～2900rpm 低速:0～1000rpm	無負荷打撃数	高速:0～37700bpm 低速:0～13000bpm
能力	[高速]コンクリート:13mm、鉄工: 8mm、木工:25mm [低速]コンクリート:20mm、鉄工: 13mm、木工:40mm	コード長	2心キャブタイヤケーブル 2.5m
本体サイズ	414(L)×148(H)mm	重量	2.9kg
消費電力	820W	付属品	サイドハンドル、チャックハンドル、デブ スゲージ、プラスチックケース
替カーボンブラシ	EA813HH-6	機能	無段変速、二段変速、正逆転可能

コンクリート、レンガ等の穴あけに。

アルミ二重絶縁構造(AHB)で堅牢、高耐久

強力モーター搭載で過負荷耐力が向上

スリップクラッチ付で、大きな負荷がかかった時に自動的にクラッチが働き、反動を軽減

耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.