

品番：EA801D-1

品名：13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0824ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---|--------|---------------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DV20VF |
| 電源 | 100V、8.6A | チャック能力 | φ1.5～13mm |
| 無負荷回転数 | 高速:0～2900rpm 低速:0～1000rpm | 無負荷打撃数 | 高速:0～37700bpm 低速:0～13000bpm |
| 能力 | [高速]コンクリート:13mm、鉄工: 8mm、木工:25mm [低速]コンクリート:20mm、鉄工: 13mm、木工:40mm | コード長 | 2心キャブタイヤケーブル 2.5m |
| 本体サイズ | 414(L)×148(H)mm | 重量 | 2.9kg |
| 消費電力 | 820W | 付属品 | サイドハンドル、チャックハンドル、デブ スゲージ、プラスチックケース |
| 替カーボンブラシ | EA813HH-6 | 機能 | 無段変速、二段変速、正逆転可能 |

コンクリート、レンガ等の穴あけに。

アルミ二重絶縁構造(AHB)で堅牢、高耐久

強力モーター搭載で過負荷耐力が向上

スリップクラッチ付で、大きな負荷がかかった時に自動的にクラッチが働き、反動を軽減

耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.