


品番：EA801KM-1

品名：ドリルガイド



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/26 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0857ページ		



### 仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-802-4
用途	垂直穴や中心穴など、多機能で様々な穴あけ作業に	最大ストローク	200mm
ベースサイズ	71×181mm(V溝付き)	全長	365mm
シャンク径	10mm(三面軸)	材質	本体:アルミダイキャスト
重量	2.5kg		

18Vまでの電気ドリル対応

30°~90°の傾斜角度調整が可能です。

垂直の正確な穴をあけることができます。

V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。

穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。

角材中心の穴開けには、ガイド棒をベースからつき出して対象物を挟み込んでください。

ベース部分にケガキ線が入っているので、センター出しが簡単にできます。

つまみねじは締めやすい大口径のものを採用

本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製

13mmキーレスチャック付き(6.35mm六角軸)

正回転対応

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.