

品番：EA802AB-2A

品名：AC100V/860W パワーミキサー(低粘度用)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APM1511
名称	本体(スクリーシャフト付)	スクリー径	150mm
回転数	高速:1500rpm	電源	100V・860W
電流	9.3A	サイズ	855×86×138(H)mm
重量	2.5kg	コード長	2.5m
付属品	リング付ステンレスダブルスクリー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)	替カーボンブラシ	EA813RA-15

高速型・低粘度材料用

二重絶縁

パワフル860W

かくはん、練り合わせのスピードアップに

代替品

--	--



品番 EA802AD-2A

コメント スクリュー径:180mm、回転数1000rpm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.