

品番 : EA802AD-2A

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(中粘度用)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APM1011
名称	本体(スクリュー、シャフト付)	電源	100V・860W
電流	9.3A	回転数	中速:1000rpm
コード長	2.5m	スクリュー径	180mm
サイズ	本体:86×855×138(H)mm シャフト径: φ12mm	重量	2.5kg
材質	ボディ:樹脂 シャフト:ステンレス	付属品	リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
替カーボンブラシ	EA813RA-14		
中速型・中粘度材料用			
二重絶縁			
パワフル860W			
かくはん、練り合わせのスピードアップに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.