品番: EA802K-21

品名: AC100V/860W パワーミキサー(高速・低速兼用



販売価格	34,000円 (税抜)/37,400円(税込)					
カタログ価 格	34,000円(税抜)/37,400円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 23:02現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0861ページ					





仕様

メーカー	京セラ	型番	APMT1362A			
名称	本体(スクリュー、シャフト付)	電源	100V			
スクリュー径	135, 150mm	サイズ	880×92×138(H)mm			
コード長	2.5m	重量	3kg			
無負荷回転数	低速:600rpm 高速:1300rpm	消費電力	860W			
付属品	リング付ステンレスダブルスクリュー (径150mm)、リング付アルミスク リュー(径135mm)、ステンレスジョイン ト、ステンレスシャフト(長さ500mm)、 補助ハンドル、防じんカバー、 スクリュー取付ネジ(32・45mm)、六角 ボルト(M6×8・M10×15)、両口スパ ナ(10×13・17×19mm)					
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ						
替カーボンブラシ	EA813RA-14					

株式会社エスコ